

BROCKHAUS | HEUER

Párhuzamsatu „Heuer-Front“, Pofaszélesség: 100mm**Rendelési adatok**

Rendelés száma	967350 100
GTIN	2050002047631
Árucikk kategória	93Q

Leírás**Kivitel:**

Teljes egészében acélból kovácsolt – garantáltan törhetetlen.

Előre nyílik. Rákovácsolt csőszorító pofákkal a normál pofák alatt. Erős orsó **kétmenetes trapézmenettel** a pofák gyors nyitásához és zárásához. Horganyzott orsókulcs szegecselt acél biztonsági gyűrűvel. Orsó és vezetópályák védettek a szennyeződésektől. Utánállítható kétoldali prizmavezető.

Megerősített állófelület az igazítási- és egyengetési munkákhoz.

Recézett, gondosan felületedzett szorítópofák, nem cserélhető.

Tartalom:

Inkluzív rögzítő csavarok munkalapra történő felszereléshez.

Szín:

Kalapácsolkozott kék, **porszórt bevonattal.**

Figyelem:

Hozzávaló magasságállítót lásd 967540 sz.

Műszaki leírás

Befogási tartomány	125 mm
Súly	4,5 kg
Nyitás iránya	Előre nyílik
Anyag	Süllyesztékben kovácsolt acél

Befogási mélység	50 mm
Csőszerítő pofákkal befogható csövek külső Ø-je	16 - 30 mm
Pofaszélesség	100 mm
Sorozat	Heuer Front
Cserélhető pofák	nem
Termék fajtája	Párhuzamsatu

Tartozék

Mágneses satupofa párfilc, sima Pofaszélesség 100 mm	967726 100
Mágneses satupofa párPoliuretán, recézett Pofaszélesség 100 mm	967728 100
Könnyűfém satupofa pár szorítórugókkal Pofaszélesség 100 mm	967711 100
Forgólap külön Satu méret 100	967390 100
Satu alátétlap, bambusz Méret 300X250	967328 300X250
Külön szorítókegyel „Heuer-Front“ satuhoz, méret 100	967400 100
Mágneses satupofa párAlumínium, profilírozott Pofaszélesség 100 mm	967722 100
Mágneses satupofa párAlumínium, sima, standard Pofaszélesség 100 mm	967721 100
Satu alátétlap	967330
Mágneses satupofa párgumi, sima Pofaszélesség 100 mm	967727 100
Mágneses satupofa párPoliuretán, prizmás Pofaszélesség 100 mm	967729 100
Mágneses satupofa párAlumínium, prizmás Pofaszélesség 100 mm	967723 100
Mágneses satupofa párAlumínium / fíber betétes, sima Pofaszélesség 100 mm	967724 100