


BROCKHAUS | HEUER

**Párhuzamsatu „Heuer-Front“ forgólappal, Pofaszélesség: 160mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	967370 160
GTIN	2050002047747
Árucikk kategória	93Q

**Leírás****Kivitel:**

**Teljes egészében acélból kovácsolt – garantáltan törhetetlen.**

**Előre nyílik.** Rákovácsolt csőszorító pofákkal a normál pofák alatt. Erős orsó **kétmenetes trapézmenettel** a pofák gyors nyitásához és zárásához. Horganyzott orsókulcs szegecselt acél biztonsági gyűrűvel. Orsó és vezetópályák védettek a szennyeződésektől. Utánállítható kétoldali prizmavezető.

Megerősített állófelület az igazítási- és egyengetési munkákhoz.

Recézett, gondosan felületedzett szorítópofák, nem cserélhető.

A forgólappal 360°-ban fokozatmentesen elforgatható és minden pozícióban biztonságosan rögzíthető.

**Tartalom:**

Inkluzív rögzítő csavarok munkalapra történő felszereléshez.

**Szín:**

Kalapácsolakozott kék, **porszórt bevonattal.**

**Műszaki leírás**

Nyitás iránya	Előre nyílik
Anyag	Süllyesztékben kovácsolt acél
Pofaszélesség	160 mm
Sorozat	Heuer Front

Cserélhető pofák	nem
Termék fajtája	Párhuzamsatu

## Tartozék

Satu alátétlap	967330
Mágneses satupofa párAlumínium / fíber betétes, sima Pofaszélesség 160 mm	967724 160
Mágneses satupofa párAlumínium, prizmás Pofaszélesség 160 mm	967723 160
Mágneses satupofa párAlumínium, profilírozott Pofaszélesség 160 mm	967722 160
Satu alátétlap, bambusz Méret 300X250	967328 300X250
Könnyűfém satupofa pár szorítórugókkal Pofaszélesség 160 mm	967711 160