

HOLEX**Párhuzamsatu, Pofaszélesség: 120mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	967420 120
GTIN	4045197694362
Árucikk kategória	92H

Leírás**Kivitel:**

Teljes egészében acélból készült – garantáltan törhetetlen. Előre nyíló.

Rákovácsolt csőszorító pofákkal a normál pofák alatt.

Rejtett trapézmenetes orsó, fedett és a szennyeződésektől védett. Dupla prizmavezető utánállítási lehetőséggel.

Üllőfeltét a kisebb igazítási- és egyengetési munkákhoz.

Recézett, edzett szorítópofákkal (nem cserélhető).

Tartalom:

Rögzítő anyagok munkapadra történő rögzítéshez.

Figyelem:

Hozzávaló magasságállítót lásd 967540 sz.

Műszaki leírás

Befogási mélység	65 mm
Befogási tartomány	120 mm
Súly	9 kg
Anyag	Süllyesztékben kovácsolt acél
Nyitás iránya	Előre nyílik

Csőszorító pofákkal befogható csövek külső Ø-je	20 - 55 mm
Pofaszélesség	120 mm
Cserélhető pofák	nem
Termék fajtája	Párhuzamsatu

Tartozék

Mágneses satupofa párAlumínium / fíber betétes, sima Pofaszélesség 120 mm	967724 120
Satu alátétlap, bambusz Méret 300X250	967328 300X250
Magasságállító a 967350 / 7360 / 7420 / 7430 sz. satukhoz Alkalmazható satu mérethez 120	967540 120
Mágneses satupofa párAlumínium, prizmás Pofaszélesség 120 mm	967723 120
Satu alátétlap	967330
Könnyűfém satupofa pár szorítórugókkal Pofaszélesség 120 mm	967711 120
Mágneses satupofa párAlumínium, profilírozott Pofaszélesség 120 mm	967722 120