

**Furatkés, jobbos, Szár Ø / lapkaméret: 20/16mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	272185 20/16
GTIN	4045197983091
Árucikk kategória	22B

Leírás**Kivitel:**

Fix 1,5° dőlésszöggel.

Műszaki leírás

Teljes hossz L	180 mm
Legkisebb előfúrási Ø D _{min}	25 mm
Lapkaméret	16 mm
belső hűtés	nem
Középtolódás L ₃	13,3 mm
Alkatrész készlet	279981 2
Szár Ø D _s	20 mm
Felhasználás módja	jobbos
Termék fajtája	Furatkés