

**Furatkés, jobbos, Szár Ø / lapkaméret: 25/16mm****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 272185 25/16 |
| GTIN | 4045197983206 |
| Árucikk kategória | 22B |

Leírás**Kivitel:**

Fix 1,5° dőlésszöggel.

Műszaki leírás

| | |
|--|----------|
| Legkisebb előfúrási Ø D _{min} | 30 mm |
| Teljes hossz L | 200 mm |
| belső hűtés | nem |
| Középtolódás L ₃ | 16,3 mm |
| Lapkaméret | 16 mm |
| Alkatrész készlet | 279981 2 |
| Szár Ø D _s | 25 mm |
| Felhasználás módja | jobbos |
| Termék fajtája | Furatkés |