

BROCKHAUS][HEUER

Párhuzamsatu „Heuer-Front“ cserélhető pofákkal, Pofaszélesség: 120mm**Rendelési adatok**

Rendelés száma	967360 120
GTIN	2050002047686
Árucikk kategória	93Q

Leírás**Kivitel:**

Teljes egészében acélból kovácsolt – garantáltan törhetetlen.

Előre nyílik. Rákovácsolt csőszorító pofákkal a normál pofák alatt. Erős orsó **kétmenetes trapézmenettel** a pofák gyors nyitásához és zárásához. Horganyzott orsókulcs szegecselt acél biztonsági gyűrűvel. Orsó és vezetópályák védettek a szennyeződésektől. Utánállítható kétoldali prizmavezető.

Megerősített üllőfelület az igazítási- és egyengetési munkákhoz.

Felületedzett szorítópofák. Egyik oldal **recézett**, a másik **sima**. Forgatható és kicserélhető.

Tartalom:

Inkluzív rögzítő csavarok munkalapra történő felszereléshez.

Szín:

Kalapácsolkozott kék, **porszórt bevonattal**.

Figyelem:

Hozzávaló magasságállítót lásd 967540 sz.

Műszaki leírás

Nyitás iránya	Előre nyílik
Befogási tartomány	150 mm
Befogási mélység	65 mm
Súly	9 kg

Anyag	Süllyesztékben kovácsolt acél
Csőszorító pofákkal befogható csövek külső Ø-je	16 - 55 mm
Pofaszélesség	120 mm
Sorozat	Heuer Front
Cserélhető pofák	nem
Termék fajtája	Párhuzamsatu

Tartozék

Magasságállító a 967350 / 7360 / 7420 / 7430 sz. satukhoz Alkalmazható satu mérethez 120	967540 120
Mágneses satupofa párAlumínium / fíber betétes, sima Pofaszélesség 120 mm	967724 120
Satu alátétlap, bambusz Méret 300X250	967328 300X250
Könnyűfém satupofa pár szorítórugókkal Pofaszélesség 120 mm	967711 120
Forgólap külön Satu méret 120	967390 120
Tartalék pofa pár csavarokkal „Heuer-Front“ satuhoz Pofaszélesség 120 mm	967405 120
Satu alátétlap	967330
Mágneses satupofa párAlumínium, profilírozott Pofaszélesség 120 mm	967722 120
Mágneses satupofa párAlumínium, prizmás Pofaszélesség 120 mm	967723 120