

BROCKHAUS | HEUER

Párhuzamsatu „Heuer-Front“, Pofaszélesség: 120mm**Rendelési adatok**

Rendelés száma	967350 120
GTIN	2050002047648
Árucikk kategória	93Q

Leírás**Kivitel:**

Teljes egészében acélból kovácsolt – garantáltan törhetetlen.

Előre nyílik. Rákovácsolt csőszorító pofákkal a normál pofák alatt. Erős orsó **kétmenetes trapézmenettel** a pofák gyors nyitásához és zárásához. Horganyzott orsókulcs szegecselt acél biztonsági gyűrűvel. Orsó és vezetópályák védettek a szennyeződésektől. Utánállítható kétoldali prizmavezető.

Megerősített állófelület az igazítási- és egyengetési munkákhoz.

Recézett, gondosan felületedzett szorítópofák, nem cserélhető.

Tartalom:

Inkluzív rögzítő csavarok munkalapra történő felszereléshez.

Szín:

Kalapácsolakozott kék, **porszórt bevonattal.**

Figyelem:

Hozzávaló magasságállítót lásd 967540 sz.

Műszaki leírás

Befogási mélység	65 mm
Anyag	Süllyesztékben kovácsolt acél
Nyitás iránya	Előre nyílik
Befogási tartomány	150 mm

Súly	9 kg
Csőszorító pofákkal befogható csövek külső Ø-je	16 - 55 mm
Pofaszélesség	120 mm
Sorozat	Heuer Front
Cserélhető pofák	nem
Termék fajtája	Párhuzamsatu

Tartozék

Satu alátétlap	967330
Mágneses satupofa párAlumínium / fíber betétes, sima Pofaszélesség 120 mm	967724 120
Mágneses satupofa párAlumínium, profilírozott Pofaszélesség 120 mm	967722 120
Mágneses satupofa párAlumínium, prizmás Pofaszélesség 120 mm	967723 120
Satu alátétlap, bambusz Méret 300X250	967328 300X250
Magasságállító a 967350 / 7360 / 7420 / 7430 sz. satukhoz Alkalmazható satu mérethez 120	967540 120
Könnyűfém satupofa pár szorítórugókkal Pofaszélesség 120 mm	967711 120
Forgólap külön Satu méret 120	967390 120