


HOLEX**Párhuzamsatu, Pofaszélesség: 140mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	967420 140
GTIN	4045197694379
Árucikk kategória	92H

Leírás**Kivitel:**

Teljes egészében acélból készült – garantáltan törhetetlen. Előre nyíló.

Rákovácsolt csőszorító pofákkal a normál pofák alatt.

Rejtett trapézmenetes orsó, fedett és a szennyeződésektől védett. Dupla prizmavezető utánállítási lehetőséggel.

Üllőfeltét a kisebb igazítási- és egyengetési munkákhoz.

Recézett, edzett szorítópofákkal (nem cserélhető).

Tartalom:

Rögzítő anyagok munkapadra történő rögzítéshez.

Figyelem:

Hozzávaló magasságállítót lásd 967540 sz.

Műszaki leírás

Súly	16 kg
Befogási tartomány	180 mm
Anyag	Süllyesztékben kovácsolt acél
Befogási mélység	90 mm
Nyitás iránya	Előre nyílik

Csőszorító pofákkal befogható csövek külső Ø-je	20 - 80 mm
Pofaszélesség	140 mm
Cserélhető pofák	nem
Termék fajtája	Párhuzamsatu

Tartozék

Satu alátétlap	967330
Magasságállító a 967350 / 7360 / 7420 / 7430 sz. satukhoz Alkalmazható satu mérethez 140	967540 140
Mágneses satupofa párAlumínium, profilírozott Pofaszélesség 140 mm	967722 140
Könnyűfém satupofa pár szorítórugókkal Pofaszélesség 140 mm	967711 140
Mágneses satupofa párAlumínium / fíber betétes, sima Pofaszélesség 140 mm	967724 140
Mágneses satupofa párAlumínium, prizmás Pofaszélesség 140 mm	967723 140
Satu alátétlap, bambusz Méret 300X250	967328 300X250