

Garant**eco beszúró penge megerősített, jobbos, Pengemagasság h5 / beszúrási szélesség w: 32/3mm**

Rendelési adatok

Rendelés száma	273864 32/3
GTIN	4045197983541
Árucikk kategória	21W

Leírás

Kivitel:

eco hűtéssel közvetlenül az élnél és további hátlap hűtéssel.

Alkalmazható:

273893; 273894; 274095; 274097 sz. tartóval vagy 319133 sz. VDI tartóval.

Figyelem:

A 279920 sz. szerelőkulcsot külön kell megrendelni.

Figyelem:

A kialakítása miatt nem kompatibilis a 319148 és 319149 sz. EWS befogóval.

Műszaki leírás

Pengemagasság h ₅	32 mm
Beszúrási szélesség w	3 mm
Magasság h ₁	25 mm
Sorozat	Eco
Maximális munkadarab Ø-höz	65 mm
Teljes hossz L	109,5 mm
Felhasználás módja	jobbos
belső hűtés	igen
Axiális beszúrási lehetőség	nem

Termék fajtája

Leszúró penge