

Garant**eco beszúró penge megerősített, balos, Pengemagasság h5 / beszúrási szélesség w: 32/3mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	273865 32/3
GTIN	4045197983565
Árucikk kategória	21W

Leírás**Kivitel:**

eco hűtéssel közvetlenül az élnél és további hátlap hűtéssel.

Alkalmazható:

273893; 273894; 274095; 274097 sz. tartóval vagy 319132 sz. VDI tartóval.

Figyelem:

A 279920 sz. szerelőkulcsot külön kell megrendelni.

Figyelem:

A kialakítása miatt nem kompatibilis a 319148 és 319149 sz. EWS befogóval.

A 279920 sz. szerelőkulcsot külön kell megrendelni. 19,5 mm beszúrási mélységtől a második él is érintkezik a munkadarabbal. Ennek során barázdák képződhetnek. Szükség esetén használjon 273656 – 273670 sz. egyélű beszúró esztergalapkákat.

Műszaki leírás

Sorozat	Eco
Maximális munkadarab Ø-höz	65 mm
Beszúrási szélesség w	3 mm
Magasság h ₁	25 mm
Pengemagasság h ₅	32 mm
Teljes hossz L	109,5 mm
Felhasználás módja	balos

belső hűtés	igen
Axiális beszúrás lehetséges	nem
Termék fajtája	Leszúró penge