

**Garant****eco beszúró penge megerősített, balos, Pengemagasság h5 / beszúrási szélesség w: 32/3Lmm****Rendelési adatok**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma    | 273865 32/3L  |
| GTIN              | 4045197983572 |
| Árucikk kategória | 21W           |

**Leírás****Kivitel:**

eco hűtéssel közvetlenül az élnél és további hátlap hűtéssel.

**Alkalmazható:**

273893; 273894; 274095; 274097 sz. tartóval vagy 319132 sz. VDI tartóval.

**Figyelem:**

A 279920 sz. szerelőkulcsot külön kell megrendelni.

**Figyelem:**

A kialakítása miatt nem kompatibilis a 319148 és 319149 sz. EWS befogóval.

A 279920 sz. szerelőkulcsot külön kell megrendelni. 19,5 mm beszúrási mélységtől a második él is érintkezik a munkadarabbal. Ennek során barázdák képződhetnek. Szükség esetén használjon 273656 – 273670 sz. egyélű beszúró esztergalapkákat.

**Műszaki leírás**

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| Pengemagasság h <sub>5</sub> | 32 mm  |
| Sorozat                      | Eco    |
| Maximális munkadarab Ø-höz   | 90 mm  |
| Magasság h <sub>1</sub>      | 25 mm  |
| Beszúrási szélesség w        | 3 mm   |
| Teljes hossz L               | 122 mm |
| Felhasználás módja           | balos  |

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| belső hűtés                 | igen          |
| Axiális beszúrás lehetséges | nem           |
| Termék fajtája              | Leszúró penge |