

BROCKHAUS][HEUER

**Párhuzamsatu „Heuer-Front“ szorítókeggyellel, Pofaszélesség: 100mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	967395 100
GTIN	2050002047839
Árucikk kategória	93Q

**Leírás****Kivitel:**

**Teljes egészében acélból kovácsolt – garantáltan törhetetlen.**

**Előre nyílik.** Rákovácsolt csőszorító pofákkal a normál pofák alatt. Erős orsó **kétmenetes trapézmenettel** a pofák gyors nyitására és zárására. Horganyzott orsókulcs szegecselt acél biztonsági gyűrűvel. Orsó és vezetópályák védettek a szennyeződésektől. Utánállítható kétoldali prizma vezető.

Megerősített állófelület az igazítási- és egyengetési munkákhoz.

Recézett, gondosan felületedzett szorító pofák, nem cserélhető.

Szorítókeggyel 10 – 60 mm vastagságú munkalapokhoz.

**Felhasználás:**

Munkapad munkalapjára szorítható.

**Szín:**

Kalapácsolakozott kék, **porszórt bevonattal.**

**Műszaki leírás**

Súly	5 kg
Nyitás iránya	Előre nyílik

Szorítási tartomány	10 - 60 mm
Anyag	Süllyesztékben kovácsolt acél
Csőszorító pofákkal befogható csövek külső Ø-je	3/8 – 1 coll
Pofaszélesség	100 mm
Sorozat	Heuer Front
Termék fajtája	Párhuzamsatu

## Tartozék

Könnyűfém satupofa pár szorítórugókkal Pofaszélesség 100 mm	967711 100
Mágneses satupofa pár Alumínium, prizmás Pofaszélesség 100 mm	967723 100
Mágneses satupofa pár Alumínium / fiber betétes, sima Pofaszélesség 100 mm	967724 100
Mágneses satupofa pár filc, sima Pofaszélesség 100 mm	967726 100
Mágneses satupofa pár Poliuretán, prizmás Pofaszélesség 100 mm	967729 100
Satu alátétlap, bambusz Méret 300X250	967328 300X250
Mágneses satupofa pár Alumínium, profilírozott Pofaszélesség 100 mm	967722 100
Mágneses satupofa pár Alumínium, sima, standard Pofaszélesség 100 mm	967721 100
Mágneses satupofa pár Poliuretán, recézett Pofaszélesség 100 mm	967728 100
Satu alátétlap	967330
Mágneses satupofa pár gumi, sima Pofaszélesség 100 mm	967727 100
Külön szorítókegyel „Heuer-Front” satuhoz, méret 100	967400 100