

Garant**Magasságállító a 967000 sz. satuhoz, Alkalmazható satu mérethez: 125**

Rendelési adatok

Rendelés száma	967500 125
GTIN	4045197694430
Árucikk kategória	91J

Leírás

Kivitel:

Stabil és nagyszilárdságú **kovácsolt-** / acélszerkezet. Nagyon nyugodt járás és pontos megvezetés a CNC-megmunkált összetevők következtében. Rendkívül erős szorítás a speciális befogóeszköznek köszönhetően. A satu magasságállításakor egy beépített gáztöltésű rugóstag gondoskodik a súlykiegyenlítésről. Gyors rögzítés bármely tetszőleges helyzetben a **biztonsági rögzítőkar** segítségével.

Előny:

A satu a magasságállító használata esetén **további forgólap nélkül is 360°-ban elforgatható**, a munkadarab legkedvezőbb munkahelyzetbe történő állításához. Minden emeléskor és forgatáskor fennáll a DIN 31001 1. részében megkövetelt 25 mm biztonsági távolság.

Felhasználás:

A satu centiméterpontos beállításához az ideális munkavégzési magasságba (különösen fontos tanműhelyek és iskolai műhelyek esetén).

Alkalmazható :

967000 sz. GARANT párhuzamsatuhoz.

Tartalom:

Inkluzív rögzítő anyagok munkapadra történő rögzítéshez.

Szín:

Ezüstszürke

Figyelem:

A magasságállító készülék GARANT-L satukhoz és eredeti LEINEN satukhoz is alkalmas (a 967060 sz. LEINEN-JUNIOR-hoz nem).

Magasságállítási tartomány: 242 mm

A munkalaptól mért magasság: 93 - 335 mm

Súly: 12,9 kg

Műszaki leírás

Súly	12,9 kg
A munkalaptól mért magasság	93 - 335 mm
Magasságállítási tartomány	242 mm
Satu méret	125
Termék fajtája	Magasságállító