

BROCKHAUS | HEUER

Párhuzamsatu „Heuer-Front“, Pofaszélesség: 140mm**Rendelési adatok**

Rendelés száma	967350 140
GTIN	2050002047655
Árucikk kategória	93Q

Leírás**Kivitel:**

Teljes egészében acélból kovácsolt – garantáltan törhetetlen.

Előre nyílik. Rákovácsolt csőszorító pofákkal a normál pofák alatt. Erős orsó **kétmenetes trapézmenettel** a pofák gyors nyitásához és zárásához. Horganyzott orsókulcs szegecselt acél biztonsági gyűrűkkel. Orsó és vezetópályák védettek a szennyeződésektől. Utánállítható kétoldali prizmavezető.

Megerősített állófelület az igazítási- és egyengetési munkákhoz.

Recézett, gondosan felületedzett szorítópofák, nem cserélhető.

Tartalom:

Inkluzív rögzítő csavarok munkalapra történő felszereléshez.

Szín:

Kalapácsolkozott kék, **porszórt bevonattal.**

Figyelem:

Hozzávaló magasságállítót lásd 967540 sz.

Műszaki leírás

Súly	16 kg
Befogási mélység	80 mm
Befogási tartomány	200 mm
Anyag	Süllyesztékben kovácsolt acél

Nyitás iránya	Előre nyílik
Csőszorító pofákkal befogható csövek külső Ø-je	27 - 70 mm
Pofaszélesség	140 mm
Sorozat	Heuer Front
Cserélhető pofák	nem
Termék fajtája	Párhuzamsatu

Tartozék

Mágneses satupofa párAlumínium / fíber betétes, sima Pofaszélesség 140 mm	967724 140
Mágneses satupofa párAlumínium, prizmás Pofaszélesség 140 mm	967723 140
Magasságállító a 967350 / 7360 / 7420 / 7430 sz. satukhoz Alkalmazható satu mérethez 140	967540 140
Satu alátétlap, bambusz Méret 300X250	967328 300X250
Könnyűfém satupofa pár szorítórugókkal Pofaszélesség 140 mm	967711 140
Mágneses satupofa párAlumínium, profilírozott Pofaszélesség 140 mm	967722 140
Forgólap külön Satu méret 140	967390 140
Satu alátétlap	967330