

**HOLEX****Párhuzamsatu, Pofaszélesség: 160mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	967420 160
GTIN	4045197694386
Árucikk kategória	92H

**Leírás****Kivitel:**

**Teljes egészében acélból készült – garantáltan törhetetlen. Előre nyíló.**

Rákovácsolt csőszorító pofákkal a normál pofák alatt.

Rejtett trapézmenetes orsó, fedett és a szennyeződésektől védett. Dupla prizmavezető utánállítási lehetőséggel.

Üllőfeltét a kisebb igazítási- és egyengetési munkákhoz.

Recézett, edzett szorítópofákkal (nem cserélhető).

**Tartalom:**

Rögzítő anyagok munkapadra történő rögzítéshez.

**Figyelem:**

Hozzávaló magasságállítót lásd 967540 sz.

**Műszaki leírás**

Súly	27 kg
Nyitás iránya	Előre nyílik
Anyag	Süllyesztékben kovácsolt acél
Befogási mélység	100 mm
Befogási tartomány	210 mm

Csőszorító pofákkal befogható csövek külső Ø-je	25 - 100 mm
Pofaszélesség	160 mm
Cserélhető pofák	nem
Termék fajtája	Párhuzamsatu

## Tartozék

Mágneses satupofa párAlumínium, prizmás Pofaszélesség 160 mm	967723 160
Satu alátétlap, bambusz Méret 300X250	967328 300X250
Könnyűfém satupofa pár szorítórugókkal Pofaszélesség 160 mm	967711 160
Mágneses satupofa párAlumínium / fíber betétes, sima Pofaszélesség 160 mm	967724 160
Satu alátétlap	967330
Mágneses satupofa párAlumínium, profilírozott Pofaszélesség 160 mm	967722 160
Magasságállító a 967350 / 7360 / 7420 / 7430 sz. satukhoz Alkalmazható satu mérethez 160/180	967540 160/180