

BROCKHAUS | HEUER

Párhuzamsatu „Heuer-Front“ forgólappal és cserélhető pofákkal, Pofaszélesség: 160mm



Rendelési adatok

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 967380 160 |
| GTIN | 2050002047785 |
| Árucikk kategória | 93Q |

Leírás

Kivitel:

Teljes egészében acélból kovácsolt – garantáltan törhetetlen.

Előre nyílik. Rákovácsolt csőszorító pofákkal a normál pofák alatt. Erős orsó **kétmenetes trapézmenettel** a pofák gyors nyitásához és zárásához. Horganyzott orsókulcs szegecselt acél biztonsági gyűrűvel. Orsó és vezetópályák védettek a szennyeződésektől. Utánállítható kétoldali prizma vezető.

Megerősített állófelület az igazítási- és egyengetési munkákhoz.

Felületedzett szorító pofák. Egyik oldal **recézett**, a másik **sima**. Forgatható és kicserélhető. A forgólappal 360°-ban fokozatmentesen elforgatható és minden pozícióban biztonságosan rögzíthető.

Tartalom:

Inkluzív rögzítő csavarok munkalapra történő felszereléshez.

Szín:

Kalapácsolakozott kék, **porszórt bevonattal**.

Műszaki leírás

| | |
|---------------|-------------------------------|
| Nyitás iránya | Előre nyílik |
| Anyag | Süllyesztékben kovácsolt acél |
| Pofaszélesség | 160 mm |

| | |
|------------------|--------------|
| Sorozat | Heuer Front |
| Cserélhető pofák | igen |
| Termék fajtája | Párhuzamsatu |

Tartozék

| | |
|--|----------------|
| Mágneses satupofa párAlumínium, profilírozott Pofaszélesség 160 mm | 967722 160 |
| Mágneses satupofa párAlumínium / fíber betétes, sima Pofaszélesség 160 mm | 967724 160 |
| Satu alátétlap, bambusz Méret 300X250 | 967328 300X250 |
| Mágneses satupofa párAlumínium, prizmás Pofaszélesség 160 mm | 967723 160 |
| Tartalék pofa pár csavarokkal „Heuer-Front“ satuhoz Pofaszélesség 160 mm | 967405 160 |
| Könnyűfém satupofa pár szorítórugókkal Pofaszélesség 160 mm | 967711 160 |
| Satu alátétlap | 967330 |