

BROCKHAUS | HEUER

Párhuzamsatu „Heuer-Compact“ gyorsállítással, Pofaszélesség: 120mm**Rendelési adatok**

Rendelés száma	967460 120
GTIN	2050002047846
Árucikk kategória	93Q

Leírás**Kivitel:**

Acélból készült, könnyű súlyú, kompakt méretekkel, **teljes egészében acélból kovácsolt. Előre nyílik.**

Beépített csőszorító pofákkal a normál pofák alatt.

Újszerű **nyitási szélesség gyorsállítás** 0 - 130 mm között a csőtest egyszerű elforgatásával és az első pofa gyors kihúzásával.

Ezen felül nyitási szélesség kijelző található a csőtesten centiméter skálával, mely megkönnyíti az előzetes beállítást.

Behelyezett szorítópofák, felületedzéssel és horganyzással. Befogóerő 10 kN.

Egyik oldal **recézett**, a másik **sima**. Forgatható és kicserélhető.

Párbeszédablak szöveg:

Kioldás elforgatással.

A befogási szélesség gyors beállítása.

Tartalom:

Inkluzív rögzítő anyagok, munkapadra történő rögzítéshez.

Opcionális tartozék:

Forgólap 967390 sz. **100-as méret**. Tartalék pofa 967405 sz. 120-as méret. Szorítókengyel 967400 sz. 100-as méret.

Műszaki leírás

Befogási tartomány	130 mm
--------------------	--------

Befogási méret gyorsállítás	igen
Anyag	Kovácsolt acél
Súly	4,5 kg
Befogási mélység	65 mm
Nyitás iránya	Előre nyílik
Csőszorító pofákkal befogható csövek külső Ø-je	15 - 50 mm
Pofaszélesség	120 mm
Sorozat	Heuer Compact
Cserélhető pofák	igen
Termék fajtája	Párhuzamsatu

Tartozék

Mágneses satupofa párAlumínium, prizmás Pofaszélesség 120 mm	967723 120
Forgólap külön Satu méret 100	967390 100
Mágneses satupofa párAlumínium, profilírozott Pofaszélesség 120 mm	967722 120
Satu alátétlap	967330
Satu alátétlap, bambusz Méret 300X250	967328 300X250
Külön szorítókegyl „Heuer-Front“ satuhoz, méret 100	967400 100
Könnyűfém satupofa pár szorítórugókkal Pofaszélesség 120 mm	967711 120
Mágneses satupofa párAlumínium / fíber betétes, sima Pofaszélesség 120 mm	967724 120
Tartalék pofa pár csavarokkal „Heuer-Front“ satuhoz Pofaszélesség 120 mm	967405 120