

BROCKHAUS | HEUER

Párhuzamsatu „Heuer-Front“, Pofaszélesség: 160mm**Rendelési adatok**

Rendelés száma	967350 160
GTIN	2050002047662
Árucikk kategória	93Q

Leírás**Kivitel:**

Teljes egészében acélból kovácsolt – garantáltan törhetetlen.

Előre nyílik. Rákovácsolt csőszorító pofákkal a normál pofák alatt. Erős orsó **kétmenetes trapézmenettel** a pofák gyors nyitásához és zárásához. Horganyzott orsókulcs szegecselt acél biztonsági gyűrűvel. Orsó és vezetópályák védettek a szennyeződésektől. Utánállítható kétoldali prizmavezető.

Megerősített állófelület az igazítási- és egyengetési munkákhoz.

Recézett, gondosan felületedzett szorítópofák, nem cserélhető.

Tartalom:

Inkluzív rögzítő csavarok munkalapra történő felszereléshez.

Szín:

Kalapácsolkozott kék, **porszórt bevonattal.**

Figyelem:

Hozzávaló magasságállítót lásd 967540 sz.

Műszaki leírás

Befogási mélység	100 mm
Befogási tartomány	225 mm
Súly	27 kg
Nyitás iránya	Előre nyílik

Anyag	Süllyesztékben kovácsolt acél
Csőszorító pofákkal befogható csövek külső Ø-je	27 - 100 mm
Pofaszélesség	160 mm
Sorozat	Heuer Front
Cserélhető pofák	nem
Termék fajtája	Párhuzamsatu

Tartozék

Mágneses satupofa párAlumínium, prizmás Pofaszélesség 160 mm	967723 160
Satu alátétlap, bambusz Méret 300X250	967328 300X250
Magasságállító a 967350 / 7360 / 7420 / 7430 sz. satukhoz Alkalmazható satu mérethez 160/180	967540 160/180
Satu alátétlap	967330
Mágneses satupofa párAlumínium / fíber betétes, sima Pofaszélesség 160 mm	967724 160
Forgólap külön Satu méret 160/180	967390 160/180
Könnyűfém satupofa pár szorítórugókkal Pofaszélesség 160 mm	967711 160
Mágneses satupofa párAlumínium, profilírozott Pofaszélesség 160 mm	967722 160