

**HOLEX****Párhuzamsatu cserélhető pofákkal, Pofaszélesség: 120mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	967430 120
GTIN	4045197694393
Árucikk kategória	92H

**Leírás****Kivitel:**

**Teljes egészében acélból készült – garantáltan törhetetlen. Előre nyíló.** Rákovácsolt csőszorító pofákkal a normál pofák alatt. Rejtett trapézmenetes orsó, fedett és a szennyeződésektől védett. Dupla prizmavezető utánállítási lehetőséggel. Üllőfeltét a kisebb igazítási- és egyengetési munkákhoz.

Recézett, edzett szorítópofákkal (cserélhető).

**Tartalom:**

Rögzítő anyagok munkapadra történő rögzítéshez.

**Figyelem:**

Hozzávaló magasságállítót lásd 967540 sz.

**Műszaki leírás**

Nyitás iránya	Előre nyílik
Anyag	Süllyesztékben kovácsolt acél
Súly	9 kg
Befogási mélység	65 mm
Befogási tartomány	120 mm
Csőszorító pofákkal befogható csövek külső Ø-je	20 - 55 mm
Pofaszélesség	120 mm

Cserélhető pofák	igen
Termék fajtája	Párhuzamsatu

## Tartozék

Satu alátétlap	967330
Tartalék pofa pár csavarokkal a 967430 sz. satuhoz Pofaszélesség 120 mm	967440 120
Mágneses satupofa pár Alumínium, prizmás Pofaszélesség 120 mm	967723 120
Könnyűfém satupofa pár szorítórugókkal Pofaszélesség 120 mm	967711 120
Mágneses satupofa pár Alumínium / fíber betétes, sima Pofaszélesség 120 mm	967724 120
Magasságállító a 967350 / 7360 / 7420 / 7430 sz. satukhoz Alkalmazható satu mérethez 120	967540 120
Satu alátétlap, bambusz Méret 300X250	967328 300X250
Mágneses satupofa pár Alumínium, profilírozott Pofaszélesség 120 mm	967722 120