

HOLEX**Párhuzamsatu, Pofaszélesség: 140mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	967310 140
GTIN	4045197694348
Árucikk kategória	92H

Leírás**Kivitel:**

Teljes egészében acélból készült – garantáltan törhetetlen. Előre nyíló, ráhegesztett csőszorító pofákkal. Mart, felületedzett szorítópofák. Nagy szorítási mélység. Erős trapézmenetes orsó. Orsó és vezetőpályák védettek a szennyeződésektől. Utánállítható vezető; széles, edzett üllőfelület.

Tartalom:

Inkluzív rögzítő anyagokkal munkapadra történő rögzítéshez.

Figyelem:

Hozzávaló forgólap 967280 sz. 150-es méret.

Műszaki leírás

Nyitás iránya	Előre nyílik
Súly	18 kg
Befogási tartomány	200 mm
Befogási mélység	100 mm
Anyag	Süllyesztékben kovácsolt acél
Csőszorító pofákkal befogható csövek külső Ø-je	3/4 – 3.1/2 coll
Pofaszélesség	140 mm

Termék fajtája

Párhuzamsatu

TartozékMágneses satupofa pár Alumínium, prizmás Pofaszélesség
140 mm

967723 140

Mágneses satupofa pár Alumínium / fíber betétes, sima
Pofaszélesség 140 mm

967724 140

Mágneses satupofa pár Alumínium, profilírozott
Pofaszélesség 140 mm

967722 140

Satu alátétlap, bambusz Méret 300X250

967328 300X250

Könnyűfém satupofa pár szorítórugókkal Pofaszélesség
140 mm

967711 140

Satu alátétlap

967330

Forgólap külön Satu méret 150

967280 150