

BROCKHAUS | HEUER

Párhuzamsatu „Heuer-Front“ forgólappal, Pofaszélesség: 100mm**Rendelési adatok**

Rendelés száma	967370 100
GTIN	2050002047716
Árucikk kategória	93Q

Leírás**Kivitel:**

Teljes egészében acélból kovácsolt – garantáltan törhetetlen.

Előre nyílik. Rákovácsolt csőszorító pofákkal a normál pofák alatt. Erős orsó **kétmenetes trapézmenettel** a pofák gyors nyitásához és zárásához. Horganyzott orsókulcs szegecselt acél biztonsági gyűrűvel. Orsó és vezetőpályák védettek a szennyeződésektől. Utánállítható kétoldali prizmavezető.

Megerősített állófelület az igazítási- és egyengetési munkákhoz.

Recézett, gondosan felületedzett szorítópofák, nem cserélhető.

A forgólappal 360°-ban fokozatmentesen elforgatható és minden pozícióban biztonságosan rögzíthető.

Tartalom:

Inkluzív rögzítő csavarok munkalapról történő felszereléshez.

Szín:

Kalapácsolakozott kék, **porszórt bevonattal.**

Műszaki leírás

Anyag	Süllyesztékben kovácsolt acél
Nyitás iránya	Előre nyílik
Pofaszélesség	100 mm
Sorozat	Heuer Front

Cserélhető pofák	nem
Termék fajtája	Párhuzamsatu

Tartozék

Mágneses satupofa párAlumínium / fiber betétes, sima Pofaszélesség 100 mm	967724 100
Mágneses satupofa párPoliuretán, prizmás Pofaszélesség 100 mm	967729 100
Mágneses satupofa párPoliuretán, recézett Pofaszélesség 100 mm	967728 100
Mágneses satupofa párfilc, sima Pofaszélesség 100 mm	967726 100
Satu alátétlap, bambusz Méret 300X250	967328 300X250
Satu alátétlap	967330
Mágneses satupofa párAlumínium, prizmás Pofaszélesség 100 mm	967723 100
Mágneses satupofa párAlumínium, profilírozott Pofaszélesség 100 mm	967722 100
Könnyűfém satupofa pár szorítórugókkal Pofaszélesség 100 mm	967711 100
Mágneses satupofa párAlumínium, sima, standard Pofaszélesség 100 mm	967721 100
Mágneses satupofa párgumi, sima Pofaszélesség 100 mm	967727 100