


**HOLEX****Párhuzamsatu, Pofaszélesség: 100mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	967420 100
GTIN	4045197694355
Árucikk kategória	92H

**Leírás****Kivitel:**

**Teljes egészében acélból készült – garantáltan törhetetlen. Előre nyíló.**

Rákovácsolt csőszorító pofákkal a normál pofák alatt.

Rejtett trapézmenetes orsó, fedett és a szennyeződésektől védett. Dupla prizmavezető utánállítási lehetőséggel.

Üllőfeltét a kisebb igazítási- és egyengetési munkákhoz.

Recézett, edzett szorítópofákkal (nem cserélhető).

**Tartalom:**

Rögzítő anyagok munkapadra történő rögzítéshez.

**Figyelem:**

Hozzávaló magasságállítót lásd 967540 sz.

**Műszaki leírás**

Befogási tartomány	100 mm
Nyitás iránya	Előre nyílik
Befogási mélység	50 mm
Súly	5 kg
Anyag	Süllyesztékben kovácsolt acél

Csőszorító pofákkal befogható csövek külső Ø-je	16 - 40 mm
Pofaszélesség	100 mm
Cserélhető pofák	nem
Termék fajtája	Párhuzamsatu

## Tartozék

Mágneses satupofa párfilc, sima Pofaszélesség 100 mm	967726 100
Mágneses satupofa párAlumínium / fíber betétes, sima Pofaszélesség 100 mm	967724 100
Mágneses satupofa párPoliuretán, prizmás Pofaszélesség 100 mm	967729 100
Mágneses satupofa párPoliuretán, recézett Pofaszélesség 100 mm	967728 100
Mágneses satupofa párAlumínium, prizmás Pofaszélesség 100 mm	967723 100
Satu alátétlap, bambusz Méret 300X250	967328 300X250
Mágneses satupofa párgumi, sima Pofaszélesség 100 mm	967727 100
Mágneses satupofa párAlumínium, profilírozott Pofaszélesség 100 mm	967722 100
Könnyűfém satupofa pár szorítórugókkal Pofaszélesség 100 mm	967711 100
Satu alátétlap	967330
Mágneses satupofa párAlumínium, sima, standard Pofaszélesség 100 mm	967721 100