

## Műszerész satu szorítókengyellel, Pofaszélesség: 50mm



### Rendelési adatok

Rendelés száma	967590 50
GTIN	2050001741363
Árucikk kategória	97G

### Leírás

#### Kivitel:

Egy gömbcsukló segítségével a felső rész mindig a legkedvezőbb munkahelyzetbe forgatható ill. állítható és kar segítségével rögzíthető. A satu továbbá **6°-os** lépésekben 360°-ig elforgatható; ezáltal mélybefogóként is használható. Satu és szorítókengyel ill. felcsavarozó lemez könnyűfém ötvözetből, kalapácsolással. Rejtett acélmenetes orsó, előre nyíló pofák. Cserélhető műanyag pofákkal.

### Műszaki leírás

Gömbcsukló forgatási tartománya	360 fok
Befogási tartomány	75 mm
Gömbcsukló billentési tartománya	90 fok
Befogási mélység	35 mm
Pofaszélesség	50 mm
Szorítási tartomány	0 - 80 mm
Cserélhető pofák	igen

inkluzív szorítókegyel	igen
Termék fajtája	Párhuzamsatu

---

**Tartozék**

Univerzális befogóeszköz	967650
Tartalék műanyag pofa pár Pofaszélesség 50 mm	967620 50