

Univerzális befogóeszköz



Rendelési adatok

Rendelés száma	967650
GTIN	2050001741554
Árucikk kategória	97G

Leírás

Kivitel:

A gömbcsukló segítségével mindig a legkedvezőbb munkahelyzetbe forgatható ill. állítható. **Acéltüske M18×1,5 külső menettel és M10 belső menettel** saját készítésű szerelő- vagy befogóeszközök rögzítéséhez. A gömbcsukló egy gyorszorító kar segítségével bármely helyzetben azonnal rögzíthető. Felcsavarozható lemezzel a munkapad munkalapjára történő felcsavarozáshoz. Könnyűfém ötvözet; kalapácsolakozással.

Alkalmazható :

967590, 967600, 967610 sz. műszerész satuhoz.

Gömbcsukló forgatási tartománya: 360 fok

Gömbcsukló billentési tartománya: 90 fok

Menetes szár külső menet: M18×1,5

Menetes szár belső menet: M10

Súly: 0,9 kg

Műszaki leírás

Menetes szár belső menet	M10
Gömbcsukló billentési tartománya	90 fok

Súly	0,9 kg
Gömbcsukló forgatási tartománya	360 fok
Menetes szár külső menet	M18×1,5
Termék fajtája	Befogószerkezet