


## Műszerész satu felfogó lemezzel, Pofaszélesség: 75mm



### Rendelési adatok

Rendelés száma	967600 75
GTIN	2050001741370
Árucikk kategória	97G

### Leírás

#### Kivitel:

Egy gömbcsukló segítségével a felső rész mindig a legkedvezőbb munkahelyzetbe forgatható ill. állítható és kar segítségével rögzíthető. A satu továbbá **6°-os** lépésekben 360°-ig elforgatható; ezáltal mélybefogóként is használható. Satu és szorítókengyel ill. felcsavarozó lemez könnyűfém ötvözetből, kalapácsolással. Rejtett acélmenetes orsó, előre nyíló pofák. Cserélhető acélpofákkal.

### Műszaki leírás

Gömbcsukló forgatási tartománya	360 fok
Befogási tartomány	110 mm
Gömbcsukló billentési tartománya	90 fok
Befogási mélység	50 mm
Pofaszélesség	75 mm
Cserélhető pofák	igen
Felfogó lemezzel	igen
Termék fajtája	Párhuzamsatu

---

**Tartozék**

Univerzális befogóeszköz

967650

Tartalék műanyag pofa pár Pofaszélesség 75 mm

967620 75