

## Műszerész satu befogótuskóval és szorítókengyellel, Pofaszélesség: 50mm



### Rendelési adatok

Rendelés száma	967610 50
GTIN	2050001741387
Árucikk kategória	97G

### Leírás

#### Kivitel:

Egy gömbcsukló segítségével a felső rész mindig a legkedvezőbb munkahelyzetbe forgatható ill. állítható és kar segítségével rögzíthető. A satu továbbá **6°-os** lépésekben 360°-ig elforgatható; ezáltal mélybefogóként is használható. Satu és szorítókengyel ill. felcsavarozó lemez könnyűfém ötvözetből, kalapácsolással. Rejtett acélmenetes orsó, előre nyíló pofák. Alumínium tömbpofákkal a legkülönbözőbb alakú munkadarabok befogásához.

### Műszaki leírás

Befogási tartomány	75 mm
Befogási mélység	35 mm
Gömbcsukló billentési tartománya	90 fok
Gömbcsukló forgatási tartománya	360 fok
Pofaszélesség	50 mm
Szorítási tartomány	0 - 80 mm
Cserélhető pofák	igen

Befogótuskó	igen
inkluzív szorítókengyel	igen
Termék fajtája	Párhuzamsatu

## Tartozék

Tartalék befogótuskó pár alumíniumból Pofaszélesség 50 mm	967630 50
Univerzális befogóeszköz	967650
Tartalék befogótuskó pár műanyagból Pofaszélesség 50 mm	967635 50