

Garant**Magasságállító a 967100 / 7110 sz. satuhoz, Alkalmazható satu mérethez: 160**

Rendelési adatok

Rendelés száma	967520 160
GTIN	4045197694492
Árucikk kategória	91J

Leírás

Kivitel:

Stabil és nagyszilárdságú **kovácsolt-** / acélszerkezet. Nagyon nyugodt járás és pontos megvezetés a CNC-megmunkált összetevők következtében. Rendkívül erős szorítás a speciális befogóeszköznek köszönhetően. A satu magasságállításakor egy beépített gáztöltésű rugóstag gondoskodik a súlykiegyenlítésről. Gyors rögzítés bármely tetszőleges helyzetben a **biztonsági rögzítőkar** segítségével.

Előny:

A satu a magasságállító használata esetén **további forgólap nélkül is 360°-ban elforgatható**, a munkadarab legkedvezőbb munkahelyzetbe történő állításához. Minden emeléskor és forgatáskor fennáll a DIN 31001 1. részében megkövetelt 25 mm biztonsági távolság.

Felhasználás:

A satu centiméterpontos beállításához az ideális munkavégzési magasságba (különösen fontos tanműhelyek és iskolai műhelyek esetén).

Alkalmazható :

GARANT 967100; 967110 sz. párhuzamsatuk.

Tartalom:

Inkluzív rögzítő anyagok munkapadra történő rögzítéshez.

Szín:

Ezüstszürke

Magasságállítási tartomány: 242 mm

A munkalaptól mért magasság: 93 - 335 mm
Súly: 12,3 kg

Műszaki leírás

Satu méret	160
Magasságállítási tartomány	242 mm
A munkalaptól mért magasság	93 - 335 mm
Súly	12,3 kg
Termék fajtája	Magasságállító