

Garant**Csigafúró HSS-E N, bevonat nélkül, Ø DC h8: 2,7mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	114400 2,7
GTIN	4045197017420
Árucikk kategória	11B

Leírás**Kivitel:**

Profilköszörűt: Nagy körfutás- és osztáspontosság, valamint precíz csúcsköszörülés. Sorozatgyártáshoz alkalmas fúró.

Megerősített lélekvastagság, fényes.
Csúcskialakítás 2 mm mérettől, Form C.

Ajánlás:**Maximális fúrasmélység:**

$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c$.

Műszaki leírás

Névleges Ø D _c	2,7 mm
Vágóélek száma Z	2
Előtolás f acélban < 750 N/mm ²	0,03 mm/ford,
Forgácshorony hossza L _c	33 mm
Tűrés névleges Ø	h8
Szár Ø D _s	2,7 mm
Teljes hossz L	61 mm
Szabvány	DIN 338
Ajánlott Maximális furatmélység L ₂	29 mm
Csúcsszög	130 fok
Szár	Hengeres szár

Bevonat	bevonat nélkül
Szerszámanyag	HSS E
Típus	N
belső hűtés	nem
Színes gyűrű	piros
Termék fajtája	Csigafúró

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas	40 m/min	P
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas	30 m/min	P
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas	25 m/min	P
Acél < 1100 N/mm ²	alkalmas	10 m/min	P
Acél < 1400 N/mm ²	alkalmas	8 m/min	P
TOOLOX 33	alkalmas	8 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	alkalmas	12 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	feltételesen alkalmas	8 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	feltételesen alkalmas	5 m/min	S
GG(G)	alkalmas	25 m/min	K
CuZn	feltételesen alkalmas	80 m/min	N
Uni	alkalmas		
Olaj	alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		