

Garant**Szerszámtartó szerszámrögzítővel, Szélesség 627 mm, Szerszámszár: SK40**

Rendelési adatok

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 970130 SK40 |
| GTIN | 4045197489975 |
| Árucikk kategória | 91L |

Leírás

Kivitel:

Acéllemezről, műanyag GARANT szerszámrögzítővel. **0° / 20° / 45° dőlésszögű** beépítés lehetséges.

Alkalmazható:**Szélesség 452 mm:**

970011; 970016 sz. 452/A; méretű rendszer-szerszámkocsihoz; 970041; 970046 sz. 452 méretű CNC szerszámkocsikhoz; 970505 sz. 0 méretű tárolóállványhoz.

Szélesség 627 mm:

970011; 970016 sz. 627/A; 627/B méretű rendszer-szerszámkocsihoz; 970041; 970046 sz. 627 méretű CNC szerszámkocsihoz.

Szín:

RAL 7035 világosszürke porszórt bevonattal.

Figyelem:

A VDI 20 tartók a Trumpf stancoló bélyegekhez is megfelelnek.

Műszaki leírás

| | |
|-----------------------|--------|
| Mélység | 150 mm |
| Szerszámbefogók száma | 13 |
| Tengelytávolság A | 85 mm |

| | |
|----------------------|---|
| Oldalsó vázméret | 37 mm |
| Szerszámszár | SK 40 |
| Szín kiválasztása | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Terméknév attribútum | Szélesség 627 mm |
| Termék fajtája | Szerszámtartó |