

Garant**Szerszámtartó szerszámrögzítővel, Szélesség 627 mm, Szerszámszár: HSK63****Rendelési adatok**

Rendelés száma	970130 HSK63
GTIN	4045197490070
Árucikk kategória	91L

Leírás**Kivitel:**

Acéllemezről, műanyag GARANT szerszámrögzítővel. **0° / 20° / 45° dőlésszögű** beépítés lehetséges.

Alkalmazható:**Szélesség 452 mm:**

970011; 970016 sz. 452/A; méretű rendszer-szerszámkocsihoz; 970041; 970046 sz. 452 méretű CNC szerszámkocsikhoz; 970505 sz. 0 méretű tárolóállványhoz.

Szélesség 627 mm:

970011; 970016 sz. 627/A; 627/B méretű rendszer-szerszámkocsihoz; 970041; 970046 sz. 627 méretű CNC szerszámkocsihoz.

Szín:

RAL 7035 világosszürke porszórt bevonattal.

Figyelem:

A VDI 20 tartók a Trumpf stancoló bélyegekhez is megfelelnek.

Műszaki leírás

Mélység	150 mm
Szerszámbefogók száma	14
Tengelytávolság A	76 mm

Oldalsó vázméret	37 mm
Szerszámszár	HSK 63
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Terméknév attribútum	Szélesség 627 mm
Termék fajtája	Szerszámtartó