

Garant**Szerszámtartó szerszámrögzítővel, Szélesség 627 mm, Szerszámszár: VDI20****Rendelési adatok**

Rendelés száma	970130 VDI20
GTIN	4045197489999
Árucikk kategória	91L

Leírás**Kivitel:**

Acéllemezről, műanyag GARANT szerszámrögzítővel. **0° / 20° / 45° dőlésszögű** beépítés lehetséges.

Alkalmazható:**Szélesség 452 mm:**

970011; 970016 sz. 452/A; méretű rendszer-szerszámkocsihoz; 970041; 970046 sz. 452 méretű CNC szerszámkocsihoz; 970505 sz. 0 méretű tárolóállványhoz.

Szélesség 627 mm:

970011; 970016 sz. 627/A; 627/B méretű rendszer-szerszámkocsihoz; 970041; 970046 sz. 627 méretű CNC szerszámkocsihoz.

Szín:

RAL 7035 világosszürke porszórt bevonattal.

Figyelem:

A VDI 20 tartók a Trumpf stancoló bélyegekhez is megfelelnek.

Műszaki leírás

Mélység	150 mm
Tengelytávolság A	52 mm
Szerszámbefogók száma	28

Oldalsó vázméret	37 mm
Szerszámszár	VDI 20
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Terméknév attribútum	Szélesség 627 mm
Termék fajtája	Szerszámtartó