

Garant**Szerszámtartó szerszámrögzítővel, Szélesség 627 mm, Szerszámszár: 0****Rendelési adatok**

Rendelés száma	970130 0
GTIN	4045197490100
Árucikk kategória	91L

Leírás

Kivitel:

Acéllemezből, műanyag GARANT szerszámrögzítővel. 0° / 20° / 45° dőlésszögű beépítés lehetséges. Egyénileg fúrható 30 mm vastag PE-munkalap pl. szorítópatronokhoz és száras szerszámokhoz.

Alkalmazható:

Szélesség 452 mm: 970011; 970016 sz. 452/A; méretű rendszer-szerszámkocsihoz; 970041; 970046 sz. 452 méretű CNC szerszámkocsihoz; 970505 sz. 0 méretű tárolóállványhoz. Szélesség 627 mm: 970011; 970016 sz. 627/A; 627/B méretű rendszer-szerszámkocsihoz; 970041; 970046 sz. 627 méretű CNC szerszámkocsihoz.

Szín:

RAL 7035 világosszürke porszórt bevonattal.

Figyelem:

A VDI 20 tartók a Trumpf stancoló bélyegekhez is megfelelnek.

Műszaki leírás

Oldalsó vázméret	37 mm
Mélység	150 mm
Szerszámszár	0

Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Terméknév attribútum	Szélesség 627 mm
Termék fajtája	Szerszámtartó