

**Garant****Szerszámtartó szerszámrögzítővel, Szélesség 452 mm, Szerszámszár: SK40****Rendelési adatok**

Rendelés száma	970125 SK40
GTIN	4045197489432
Árucikk kategória	91L

**Leírás****Kivitel:**

Acéllemezről, műanyag GARANT szerszámrögzítővel. **0° / 20° / 45° dőlésszögű** beépítés lehetséges.

**Alkalmazható:****Szélesség 452 mm:**

970011; 970016 sz. 452/A; méretű rendszer-szerszámkocsihoz; 970041; 970046 sz. 452 méretű CNC szerszámkocsihoz; 970505 sz. 0 méretű tárolóállványhoz.

**Szélesség 627 mm:**

970011; 970016 sz. 627/A; 627/B méretű rendszer-szerszámkocsihoz; 970041; 970046 sz. 627 méretű CNC szerszámkocsihoz.

**Szín:**

RAL 7035 világosszürke porszórt bevonattal.

**Figyelem:**

A VDI 20 tartók a Trumpf stancoló bélyegekhez is megfelelnek.

**Műszaki leírás**

Szerszámbefogók száma	9
Oldalsó vázméret	37 mm
Tengelytávolság A	85 mm

Mélység	150 mm
Szerszámszár	SK 40
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Terméknév attribútum	Szélesség 452 mm
Termék fajtája	Szerszámtartó