

Garant**CNC tárolóeszköz, Szélesség 1000 mm, Szerszámszár: HSK50****Rendelési adatok**

Rendelés száma	970660 HSK50
GTIN	4045197489142
Árucikk kategória	91L

Leírás**MEGJEGYZÉS: Színválasztás lehetséges****Kivitel:**

Acéllemez alap műanyag GARANT szerszámrögzítőkkel. Elülső oldal négyszög alsó merevítéssel a stabilizálás érdekében. **130 mm-es mélységibeállítási tartomány. Vízszintes 90°-os és döntött 120°-os** rögzítés lehetséges.

Alkalmazható :

Felszerelés a **tartóoszlopokba (92. termékcsoporthoz), a 970680 sz. CNC állványba és a 918590 sz. 1000 méretű anyagszállító kocsi (91. termékcsoporthoz) történő beakasztással.**

Szín:

RAL 7035 világosszürke **porszórt bevonattal.**

Szín kiválasztása: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Magasság: 80 mm

Mélység: 155 mm

Szerszámbefogók száma: 20

Tengelytávolság A: 80 mm

Teherbírás tartóoszlopokba akasztáskor: 25 kg

Teherbírás CNC polcokon és anyagszállító kocsin: 50 kg

Műszaki leírás

Tengelytávolság A	80 mm
Mélység	155 mm
Szerszámbefogók száma	20

Magasság	80 mm
Szélesség	1000 mm
Szerszámszár	HSK 50
Teherbírás tartóoszlopokba akasztáskor	25 kg
Teherbírás CNC polcokon és anyagszállító kocsin	50 kg
Felhasználási terület	CNC polc
Anyagvastagság	1,5 mm
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Terméknév attribútum	Szélesség 1000 mm
Termék fajtája	Tárolópolc

Tartozék

Műanyag betét Típus HSK50	947390 HSK50
---------------------------	--------------