

Ansell**Kesztyű pár HyFlex® 11-518, Kesztyűméret: 10****Rendelési adatok**

Rendelés száma	094478 10
GTIN	10076490478596
Árucikk kategória	04P

Leírás**Kivitel:**

HyFlex® 11-518. Rugalmas és finom kesztyű **csekély, csupán 14 g súllyal**. Az **ujjak nagyon szabad mozgásával** együtt a kéz izomzata kevésbé fárad el hosszú viselési idő esetén. **18-as fonalsűrűségű kötéstechológiával** és Dyneema® gyémánt technológiai szállal. Különösen alkalmas rendkívül kisméretű és éles szélű alkatrész használatához és beszereléséhez.

Kivitel reklámszöveg:

PU bevonatú vágás elleni védőkesztyű **mozgékony ujjakkal**, optimális éles szélű alkatrészeknél.

Szabvány:

EN 388; EN ISO 21420

Figyelem:

A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg.

Műszaki leírás

EN 388 vágással szembeni ellenállás	3
Szellőzés	jó
Kesztyűméret	10

EN 388 kopásállóság	3
Bevonat anyaga	PU
Nedves fogás	jó
DMF mentes	nem
Tapintási érzet	nagyon jó
EN 388 továbbszakadási ellenállás	3
Hővédelem	nem alkalmas
Szilikonmentes	nem
Olajos fogás	jó
Illeszkedés	nagyon jó
Sorozat	HyFlex®
Védelmi kategória	II. kategória
Kesztyű típus	Univerzális kesztyűk
Tartalom	12
Kesztyű tulajdonságai	Allergiás bőrbarát
Kötéstechnológia	18G
EN 388	3X31B
Hordozóanyag	Nylon; Dyneema®
Bevonat	PU
Anyag	PU
Bevonat változat	Tenyérfelület
Felhasználási tartomány	Pontosság
Festék	kék
Súly	14 g
Hossz	210 mm
Felhasználás	többször használatos
Vágásvédelmi kategória	B
Termék fajtája	Vágás elleni védőkesztyű

