

Garant**Tárolóállvány, Szélesség 500 mm, Szerszámszár: VDI40****Rendelési adatok**

Rendelés száma	970505 VDI40
GTIN	4045197489531
Árucikk kategória	91L

Leírás**Kivitel:**

Az oldalsó részek egyénileg felszerelhetők 970110 sz. tartósínekkel és szerszámtartókkal. A modulok **vízszintesen** vagy **ferdén** építhetők be. 3 szerszámtartóval felszerelve.

Szín:

RAL 7035 világosszürke **porszórt bevonattal**.

Figyelem:

A VDI 20 tartók a Trumpf stancoló bélyegekhez is megfelelnek.

Műszaki leírás

Szerszámszár	VDI 40
Szerszámtartók száma	3
Szerszámbefogók száma	27
Tengelytávolság A	85 mm
Mélység	550 mm
Magasság	327 mm
Szélesség	500 mm

Felhasználási terület	CNC munkapad
Anyagvastagság	1,2 mm
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Terméknév attribútum	Szélesség 500 mm
Termék fajtája	Tárolóállvány

Tartozék

Műanyag betét Típus VDI40	947390 VDI40
Tárolóállvány Szerszámszár 0	970505 0
Szerszámtartó szerszámrögítőkkel Szerszámszár VDI40	970125 VDI40