

Garant**CNC tárolóeszköz, Szélesség 1500 mm, Szerszámszár: SK40****Rendelési adatok**

Rendelés száma	970665 SK40
GTIN	4045197489180
Árucikk kategória	91L

Leírás**MEGJEGYZÉS: Színválasztás lehetséges****Kivitel:**

Acéllemez alap műanyag GARANT szerszámrögzítővel. Elülső oldal négyszög alsó merevítéssel a stabilizálás érdekében. **130 mm-es mélységibeállítási tartomány. Vízszintes 90°-os és döntött 120°-os** rögzítés lehetséges.

Alkalmazható :

Felszerelés a **tartóoszlopokba (92. termékcsoporthoz), a 970680 sz. CNC állványba és a 918590 sz. 1000 méretű anyagszállító kocsiba (91. termékcsoporthoz)** történő **beakasztással**.

Szín:

RAL 7035 világosszürke **porszórt bevonattal**.

Figyelem:

Teherbírás tartóoszlopon 25 kg;

Teherbírás CNC polcokon és anyagszállító kocsin 50 kg.

Szín kiválasztása: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Magasság: 80 mm

Mélység: 155 mm

Szerszámbefogók száma: 15

Tengelytávolság A: 85 mm

Teherbírás tartóoszlopokba akasztáskor: 25 kg

Teherbírás CNC polcokon és anyagszállító kocsin: 50 kg

Műszaki leírás

Tengelytávolság A	85 mm
-------------------	-------

Mélység	155 mm
Szerszámbefogók száma	15
Magasság	80 mm
Szélesség	1500 mm
Szerszámszár	SK 40
Teherbírás tartóoszlopokba akasztáskor	25 kg
Teherbírás CNC polcokon és anyagszállító kocsin	50 kg
Felhasználási terület	CNC polc
Anyagvastagság	1,5 mm
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Terméknév attribútum	Szélesség 1500 mm
Termék fajtája	Tárolópolc

Tartozék

Műanyag betét Típus SK40	947390 SK40
--------------------------	-------------