

AEG

Dekopírfűrész, Típus: STEP1200XE



Rendelési adatok

Rendelés száma	078213 STEP1200XE
GTIN	4002395192762
Árucikk kategória	07A

Leírás

Kivitel:

Robusztus és univerzálisan használható dekopírfűrész fém hajtóműházzal és túlterhelés elleni védelemmel.

FIXTEC gyorsbefogó rendszer a dekopírfűrészlap szerszám nélküli cseréjéhez másodperceken belül és **bekapcsolható ingalöket** az optimális vágásteljesítmény és a forgácselvezetés érdekében a fűrészlap csekélyebb kopása mellett.

Tartalom:

Inkluzív forgácsszakítás-védelem.

2 × fűrészlap, elszívó adapter, csúszótalp, 4 m hálózati kábel, szállítókosár.

Figyelem:

Dekopír fűrészlapokat az 5888400 – 5888551 sz. alatt talál.

Műszaki leírás

Maximális fűrészelési vastagság fában	135 mm
Ingalöket	4-szeres
Megfelelő dekopírfűrészlapok	588400 – 588551
Maximális fűrészelési vastagság acélban	10 mm

Súly	2,4 kg
Gérszög beállítás	igen
Teljesítményfelvétel	730 W
Max. vibráció EN szerint	10,5 m/s ²
Különlegesség	univerzálisan használható
Löketszám	500 - 3000 min ⁻¹
Szerszám nélküli szerszámcsere	igen, FIXTEC rendszer
Gyártó jelölése	STEP1200XE
Csomagolás	Szállítókoszár
Felépítés	Rúd alak
Energiaellátás	Vezetékes
Termék fajtája	Fűrész

Tartozék

Dekopírfűrészlap készlet Megnevezés T318A	588400 T318A
Dekopírfűrészlap készlet Megnevezés T118A	588400 T118A
Dekopírfűrészlap készlet Megnevezés T118AF	588400 T118AF
Dekopírfűrészlap készlet Megnevezés T118B	588400 T118B
Dekopírfűrészlap készlet Megnevezés T127D	588400 T127D
Dekopírfűrészlap készlet Megnevezés T318B	588400 T318B
Dekopírfűrészlap készlet Megnevezés T118AHM	588400 T118AHM