

Garant**Szerszámtartó perforált falhoz, Szerszámszár: SK40****Rendelési adatok**

Rendelés száma	970670 SK40
GTIN	4045197518927
Árucikk kategória	91L

Leírás**MEGJEGYZÉS: Színválasztás lehetséges****Kivitel:**

Acéllemezből, műanyag GARANT szerszámrögzítőkkel.

Alkalmazható :

Perforált falba akasztható, □ 9×9 mm 37 mm-es osztásban.

Szín:

RAL 7035 világosszürke **porszórt bevonattal.**

Szín kiválasztása: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Magasság: 125 mm

Szélesség: 475 mm

Mélység: 200 mm

Szerszámbefogók száma: 9

Tengelytávolság A: 85 mm

Műszaki leírás

Szerszámszár	SK 40
Mélység	200 mm
Tengelytávolság A	85 mm
Magasság	125 mm
Szerszámbefogók száma	9

Szélesség	475 mm
Felhasználási terület	CNC polc
Anyagvastagság	1,5 mm
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Termék fajtája	Szerszámtartó

Tartozék

Műanyag betét Típus SK40	947390 SK40
--------------------------	-------------