


**Garant****Szerszámtartó perforált falhoz, Szerszámszár: HSK80****Rendelési adatok**

Rendelés száma	970670 HSK80
GTIN	4045197519030
Árucikk kategória	91L

**Leírás****MEGJEGYZÉS: Színválasztás lehetséges****Kivitel:**

Acéllemezből, műanyag GARANT szerszámrögzítőkkel.

**Alkalmazható :**

Perforált falba akasztható, □ 9×9 mm 37 mm-es osztásban.

**Szín:**

RAL 7035 világosszürke **porszórt bevonattal.**

Szín kiválasztása: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Magasság: 125 mm

Szélesség: 475 mm

Mélység: 200 mm

Szerszámbefogók száma: 4

Tengelytávolság A: 108 mm

**Műszaki leírás**

Szerszámszár	HSK 80
Szerszámbefogók száma	4
Magasság	125 mm
Szélesség	475 mm
Tengelytávolság A	108 mm

Mélység	200 mm
Felhasználási terület	CNC polc
Anyagvastagság	1,5 mm
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Termék fajtája	Szerszámtartó

---

## Tartozék

Műanyag betét Típus HSK80	947390 HSK80
---------------------------	--------------