

Garant**Szerszámtartó perforált falhoz, Szerszámszár: SK50****Rendelési adatok**

Rendelés száma	970670 SK50
GTIN	4045197518934
Árucikk kategória	91L

Leírás**MEGJEGYZÉS: Színválasztás lehetséges****Kivitel:**

Acéllemezből, műanyag GARANT szerszámrögzítőkkal.

Alkalmazható :

Perforált falba akasztható, □ 9×9 mm 37 mm-es osztásban.

Szín:

RAL 7035 világosszürke **porszórt bevonattal.**

Szín kiválasztása: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Magasság: 125 mm

Szélesség: 475 mm

Mélység: 200 mm

Szerszámbefogók száma: 4

Tengelytávolság A: 117 mm

Műszaki leírás

Magasság	125 mm
Szerszámszár	SK 50
Tengelytávolság A	117 mm
Szerszámbefogók száma	4
Szélesség	475 mm

Mélység	200 mm
Felhasználási terület	CNC polc
Anyagvastagság	1,5 mm
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Termék fajtája	Szerszámtartó

Tartozék

Műanyag betét Típus SK50	947390 SK50
--------------------------	-------------