


**Garant****Szerszámtartó perforált falhoz, Szerszámszár: HSK100****Rendelési adatok**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma    | 970670 HSK100 |
| GTIN              | 4045197519047 |
| Árucikk kategória | 91L           |

**Leírás****Kivitel:**

Acéllemezből, műanyag GARANT szerszámrögzítőkkal.

**Alkalmazható :**

Perforált falba akasztható, □ 9×9 mm 37 mm-es osztásban.

**Szín:**

RAL 7035 világosszürke **porszórt bevonattal.**

Szín kiválasztása: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Magasság: 125 mm

Szélesség: 475 mm

Mélység: 200 mm

Szerszámbefogók száma: 4

Tengelytávolság A: 111 mm

**Műszaki leírás**

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Szerszámbefogók száma | 4       |
| Szélesség             | 475 mm  |
| Szerszámszár          | HSK 100 |
| Tengelytávolság A     | 111 mm  |
| Magasság              | 125 mm  |
| Mélység               | 200 mm  |

|                   |   |
|-------------------|---|
| Anyagvastagság    | 1,5 mm  |
| Szín kiválasztása | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011,<br>5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Termék fajtája    | Tartórendszer CNC állványhoz                                      |

---

## Tartozék

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| Műanyag betét Típus HSK100 | 947390 HSK100 |
|----------------------------|---------------|