

**Garant****Szerszámtartó perforált falhoz, Szerszámszár: HSK40****Rendelési adatok**

Rendelés száma	970670 HSK40
GTIN	4045197519009
Árucikk kategória	91L

**Leírás****MEGJEGYZÉS: Színválasztás lehetséges****Kivitel:**

Acéllemezből, műanyag GARANT szerszámrögzítőkkel.

**Alkalmazható :**

Perforált falba akasztható, □ 9×9 mm 37 mm-es osztásban.

**Szín:**

RAL 7035 világosszürke **porszórt bevonattal.**

Szín kiválasztása: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Magasság: 125 mm

Szélesség: 475 mm

Mélység: 200 mm

Szerszámbefogók száma: 17

Tengelytávolság A: 56 mm

**Műszaki leírás**

Mélység	200 mm
Magasság	125 mm
Szerszámbefogók száma	17
Tengelytávolság A	56 mm
Szélesség	475 mm

Szerszámszár	HSK 40
Felhasználási terület	CNC polc
Anyagvastagság	1,5 mm
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Termék fajtája	Szerszámtartó

---

## Tartozék

Műanyag betét Típus HSK40	947390 HSK40
---------------------------	--------------