


Garant**Szerszámtartó perforált falhoz, Szerszámszár: HSK50****Rendelési adatok**

Rendelés száma	970670 HSK50
GTIN	4045197519016
Árucikk kategória	91L

Leírás**MEGJEGYZÉS: Színválasztás lehetséges****Kivitel:**

Acéllemezről, műanyag GARANT szerszámrögzítővel.

Alkalmazható :

Perforált falba akasztható, □ 9×9 mm 37 mm-es osztásban.

Szín:

RAL 7035 világosszürke **porszórt bevonattal.**

Szín kiválasztása: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Magasság: 125 mm

Szélesség: 475 mm

Mélység: 200 mm

Szerszámbefogók száma: 9

Tengelytávolság A: 76 mm

Műszaki leírás

Szerszámszár	HSK 50
Tengelytávolság A	76 mm
Szélesség	475 mm
Szerszámbefogók száma	9
Magasság	125 mm

Mélység	200 mm
Felhasználási terület	CNC polc
Anyagvastagság	1,5 mm
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Termék fajtája	Szerszámtartó

Tartozék

Műanyag betét Típus HSK50	947390 HSK50
---------------------------	--------------