

**TMSERROR, Vlies szerkezet: 1000****Rendelési adatok**

Rendelés száma	GG5115 1000
GTIN	4045197575050
Árucikk kategória	GGN

**Leírás****Kivitel:**

**Szintetikus nylonvlies, csiszolószemcsével**, műgyanta kötésbe ágyazva. Rozsdaképző alkotóelemeket nem tartalmaz, szárazon és nedvesen használható. **(mint az 556015; 556110; 556115 sz.)**.

Mint az 556115 sz.

**Előny:**

- **Igazodik a munkadarab alakjához.**
- **A nyílt szerkezet megakadályozza az eltömődést és csökkenti a hőképződést.**
- **Egyenletes a csiszolt felület.**
- **Szárazon és nedvesen is használható.**
- **Rozsdaképző alkotóelemeket nem tartalmaz.**

**Felhasználás:**

Használható kézzel, az 556020 sz. kézi csiszolótömbön vagy rezgőcsiszolón. **Finom / nagyon finom:** csiszolószemcse: szilícium-karbid, nagyon finom felületmegmunkáláshoz.

**Tartalma:**

**4 tekercs / kiserelés.**

**Figyelem:**

**Megrendelés egyenként nem lehetséges, csak kiserelés készletben! Rendelési információ: 1 készlet = 1 kiserelés.**

## Műszaki leírás

Kivitel	S Ultra Fine
Festék	szürke
Szemcseméret	600 - 1000
Vlies szerkezet	1000
Finomsági fok	nagyon finom
Tartalom	4
Vas-, kén- és klórtartalom	< 0,1 %
Görgőszélesség	115 mm
Tekercshossz	10 m
Terméknév attribútum	115 mm × 10 m
Termék fajtája	Csiszolóvlies tekercs

## Felhasználói adatok

	Felhasználás	V <sub>c</sub>	ISO kód
Alu Mg	alkalmas		
Acél < 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas		
Acél < 1400 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas		
Acél < 55 HRC	alkalmas		
Acél < 60 HRC	alkalmas		
Acél < 67 HRC	alkalmas		
INOX	alkalmas		
Ti	alkalmas		
GG(G)	alkalmas		
CuZn	alkalmas		
Műanyag, GFK	alkalmas		
Fa	alkalmas		
Kőzet	feltételesen alkalmas		

Lakk	alkalmas
Uni	alkalmas
Nedvesen maximum	feltételesen alkalmas
Száraz	alkalmas

---

## Tartozék

Csiszolóvlies tekercs Vlies szerkezet 1000	556115 1000
--	-------------