

HOLEX**Nagyoló csiszolótárcsa „2 in 1”, Tárcsa Ø×tárcsa vastagság: 115X6mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	GG5050 115X6
GTIN	4045197191700
Árucikk kategória	GGN

Leírás**Kivitel:**

Nyitott szerkezet; homogén felépítés; enyhe szagú csiszolás; üvegszál erősítésű szövet a maximális munkabiztonság érdekében hűvös csiszolás mellett; furat Ø 22,23 mm. A vas-, kén- és klórtartalom 0,1 % alatt van, ezért alkalmas rozsdamentes acélok (INOX) megmunkálásához. Elektromos és sűrített levegős sarokcsiszolókon történő felhasználáshoz.

- **A szemcsézet, kötés, csiszolási adalékanyagok, valamint a nagyoló csiszolótárcsák erősítése a lehető legnagyobb leválasztási teljesítményt és élettartamot illetően optimálisan az egyes felhasználási területekhez igazodik.**
- **Alakok: Nagyoló csiszolótárcsák, kúpos (Form 27, 28, 29)**
- **Csiszolási szög 20° – 30°**
- **Felhasználás: Elektromos és sűrített levegős sarokcsiszolókon max. 80 m/s kerületi sebességgel hegesztési varratok, felületek és élek csiszolásához.**

Nagyoló csiszolótárcsa **acélhoz és INOX-hoz hosszú élettartammal** és nagy leválasztási teljesítménnyel.

Mint az 560500 sz.

Specifikáció:

A30Q-BF (mint az 560500) acélhoz és INOX-hoz hosszú élettartammal és nagy leválasztási teljesítménnyel.

Tartalma:

40 darab / kiszerelés.

Figyelem:

**Megrendelés egyenként nem lehetséges, csak kiszerelés készletben! Rendelési információ:
1 készlet = 1 kiszerelés.**

Műszaki leírás

Furat Ø	22,23 mm
Tárcsaszélesség	6 mm
Maximális fordulatszám	13300 min ⁻¹
Tárcsa Ø	115 mm
Tartalom	40
Csiszolóeszköz rövid jelölése	A
Specifikáció	A30Q-BF
Vas-, kén- és klórtartalom	< 0,1 %
Ajánlott fogásszög	20-30 fok
Anyaghoz optimalizálva	INOX
Anyaghoz optimalizálva	Acél
Maximális kerületi sebesség	80 m/s

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu Mg	feltételesen alkalmas		
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 1400 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 55 HRC	alkalmas		
Acél < 60 HRC	alkalmas		
Acél < 67 HRC	feltételesen alkalmas		
INOX	feltételesen alkalmas		
Ti	feltételesen alkalmas		
GG(G)	feltételesen alkalmas		

CuZn	feltételesen alkalmas
Műanyag, GFK	feltételesen alkalmas
Száraz	alkalmas

Tartozék

Nagyoló csiszolótárcsa,,2 in 1" Tárcsa Ø×tárcsa vastagság
115X6 mm

560500 115X6