

HOLEX**Csiszolóvlies tekercs, 100 mm × 10 m, Vlies szerkezet: 280****Rendelési adatok**

Rendelés száma	GG5110 280
GTIN	4045197575012
Árucikk kategória	GGN

Leírás**Kivitel:**

Szintetikus nylonvlies, csiszolószemcsével, műgyanta kötésbe ágyazva. Rozsdaképző alkotóelemeket nem tartalmaz, szárazon és nedvesen használható. **(mint az 556015; 556110; 556115 sz.)**.

Mint az 556110 sz.

Előny:

- **Igazodik a munkadarab alakjához.**
- **A nyílt szerkezet megakadályozza az eltömődést és csökkenti a hőképződést.**
- **Egyenletes a csiszolt felület.**
- **Szárazon és nedvesen is használható.**
- **Rozsdaképző alkotóelemeket nem tartalmaz.**

Felhasználás:

Használható kézzel, az 556020 sz. kézi csiszolótömbön vagy rezgőcsiszolón. **Közepes / középfinom:** csiszolószemcse: alumínium-oxid, univerzálisan használható.

Tartalma:

4 tekercs / kiserelés.

Figyelem:

**Megrendelés egyenként nem lehetséges, csak kiserelés készletben! Rendelési információ:
1 készlet = 1 kiserelés.**

Műszaki leírás

Szemcseméret	280 - 360
Finomsági fok	középfinom
Festék	piros
Kivitel	A Very Fine
Vlies szerkezet	280
Tartalom	4
Vas-, kén- és klórtartalom	< 0,1 %
Görgőszélesség	100 mm
Tekercshossz	10 m
Terméknév attribútum	100 mm × 10 m
Termék fajtája	Csiszolóvlies tekercs

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu Mg	alkalmas		
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 1400 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 55 HRC	alkalmas		
Acél < 60 HRC	alkalmas		
Acél < 67 HRC	alkalmas		
INOX	alkalmas		
Ti	alkalmas		
GG(G)	alkalmas		
CuZn	alkalmas		
Műanyag, GFK	alkalmas		
Fa	alkalmas		
Kőzet	feltételesen alkalmas		

Lakk	alkalmas
Uni	alkalmas
Nedvesen maximum	feltételesen alkalmas
Száraz	alkalmas

Tartozék

Csiszolóvlies tekercs Vlies szerkezet 280	556110 280
---	------------