

HOLEX**TMSERROR, Tárca Ø: 115mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	GG5350 115
GTIN	4045197191809
Árucikk kategória	GGN

Leírás**Kivitel:**

Nyitott szerkezet; homogén felépítés; enyhe szagú csiszolás; üvegszál erősítésű szövet a maximális munkabiztonság érdekében hűvös csiszolás mellett; furat Ø 22,23 mm. A vas-, kén- és klórtartalom 0,1 % alatt van, ezért alkalmas rozsdamentes acélok (INOX) megmunkálásához. Elektromos és sűrített levegős sarokcsiszolókon történő felhasználáshoz.

Univerzális vágótárca acélhoz és INOX-hoz, nagyon könnyen vág és stabil.

Mint az 563500 sz.

Felhasználás:

Kézi csiszoláshoz elektromos és sűrített levegős sarokcsiszolókon max. 80 m/s_v forgácsoló sebességgel.

Specifikáció:

A30Q-BF (mint az 563500) acélhoz és INOX-hoz nagy vágási teljesítménnyel és hosszú élettartammal.

Tartalma:

100 darab / kiszerezés.

Figyelem:

A tárcsa vastagságának legalább el kell érnie a vágni kívánt anyag 20%-át. Az INOX vágótárskákat csökkentett vágási sebességgel alkalmazza.

**Megrendelés egyenként nem lehetséges, csak kiszerelés készletben! Rendelési információ:
1 készlet = 1 kiszerelés.**

Műszaki leírás

Alak leírása	kúpos
Alak	42
Furat Ø	22,23 mm
Tárcsa Ø	115 mm
Specifikáció	A30Q-BF
Tárcsaszélesség	2 mm
Maximális fordulatszám	13300 min ⁻¹
Anyagvastagsághoz	6 - 10 mm
Tartalom	100
Csiszolóeszköz rövid jelölése	A
Vas-, kén- és klórtartalom	< 0,1 %
Ajánlott fogásszög	90 fok
Anyaghoz optimalizálva	INOX
Anyaghoz optimalizálva	Acél
Meghajtó gép	Sarokcsiszoló
Maximális kerületi sebesség	80 m/s
Termék fajtája	Vágótárcsa

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 1400 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 55 HRC	alkalmas		
Acél < 60 HRC	alkalmas		
Acél < 67 HRC	feltételesen alkalmas		

INOX	feltételesen alkalmas
Ti	feltételesen alkalmas
GG(G)	feltételesen alkalmas
Száraz	alkalmas

Tartozék

Vágótárcsa„2 in 1“ Tárcsa Ø 115 mm

563500 115