

**TMSERROR, Vlies szerkezet: 280****Rendelési adatok**

Rendelés száma	GG5115 280
GTIN	4045197575043
Árucikk kategória	GGN

Leírás**Kivitel:**

Szintetikus nylonvlies, csiszolószemcsével, műgyanta kötésbe ágyazva. Rozsdaképző alkotóelemeket nem tartalmaz, szárazon és nedvesen használható. **(mint az 556015; 556110; 556115 sz.).**

Mint az 556115 sz.

Előny:

- **Igazodik a munkadarab alakjához.**
- **A nyílt szerkezet megakadályozza az eltömődést és csökkenti a hőképződést.**
- **Egyenletes a csiszolt felület.**
- **Szárazon és nedvesen is használható.**
- **Rozsdaképző alkotóelemeket nem tartalmaz.**

Felhasználás:

Használható kézzel, az 556020 sz. kézi csiszolótömbön vagy rezgőcsiszolón. **Közepes / középfinom:** univerzálisan használható vakrozsdá, kisebb szennyeződések, elszíneződések eltávolításához; előcsiszolt vagy kefézett felületek utánccsiszolásához, lakkozás előtti zsírtalanításhoz, tisztításhoz.

Tartalma:

4 tekercs / kiszerezés.

Figyelem:

**Megrendelés egyenként nem lehetséges, csak kiszерelés készletben! Rendelési információ:
1 készlet = 1 kiserelés.**

Műszaki leírás

Finomsági fok	középfinom
Szemcseméret	280 - 360
Festék	piros
Kivitel	A Very Fine
Vlies szerkezet	280
Tartalom	4
Vas-, kén- és klórtartalom	< 0,1 %
Görgőszélesség	115 mm
Tekereshossz	10 m
Terméknév attribútum	115 mm × 10 m
Termék fajtája	Csiszolóvlies tekeres

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu Mg	alkalmas		
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 1400 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 55 HRC	alkalmas		
Acél < 60 HRC	alkalmas		
Acél < 67 HRC	alkalmas		
INOX	alkalmas		
Ti	alkalmas		
GG(G)	alkalmas		
CuZn	alkalmas		
Műanyag, GFK	alkalmas		

Fa	alkalmas
Kőzet	feltételesen alkalmas
Lakk	alkalmas
Uni	alkalmas
Nedvesen maximum	feltételesen alkalmas
Száraz	alkalmas

Tartozék

Csiszolóvlies tekercs Vlies szerkezet 280

556115 280