

Döntött polclapos polcbővítés, Szélesség 1000 mm, Mélység: 500mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	990602 500
GTIN	4004514249210
Árucikk kategória	96P

Leírás

Kivitel:

A mindkét oldalról használható ferde polclapos/kanban polc ideális „First-in-First-out” tároláshoz, mivel a tárolt áruk a sima horganyzott polcokon csúszni tudnak.

Horganyzott T-profil keret és polcok. **Ferde polclaponként maximum 150 kg teherbírással** szállítható. A rakodási szintek 25 mm-es osztásban állíthatóak. Az egyszerűen összeilleszthető kivitel következtében gyorsan összeszerelhető. Mindkét oldalon használható. **Mezőterhelés: 1300 kg.**

Polcbővítés felépítmény-mérete 1006 mm

A vízszintes elválasztó megvezetők 50 mm-es osztásban állíthatóak. Az elülső hosszanti retesz 15 mm-rel magasított és ezáltal megakadályozza az áru kiesését.

Leírás:

Felépítmény mérete:

Alappolc: Névleges hossz + 60mm

Bővítő toldat: Névleges hossz + 6 mm

Keret mélysége összesen: Névleges mélység + 36 mm

Felhasználás:

Műanyag tárolódobozok, nyitott tárolódobozok, kartonok, stb. tárolásához.

Tartalom:

7 döntött polclap egyenként 5 elválasztó vezetősínnel, 2 hosszirányú ütközővel, 2 oldalsó vezetőperemmel, valamint 1 egyenes takarólappal, inkluzív rögzítő talpak.

Figyelem:

- **A padlóhoz és falhoz való rögzítéshez szükséges rögzítőelemek nem tartozéka a polcnak.**
- **Hozzávaló padlórögzítő 990854 sz.**
- **Szállítási költségtakarékosság miatt szétszerelve szállítjuk. Szállítás összeszerelés nélkül.**

Műszaki leírás

Magasság	2000 mm
Polcbővítés felépítmény mérete, szélesség	1006 mm
Szerelés szükséges	igen
Mélység	536 mm
Polclapok száma	7
Szélesség	1006 mm
polcmélység	500 mm
Polc szélessége	1000 mm
Polcmagasság	2000 mm
Max. mezőterhelés	1300 kg
Polclap teherbírás / felületen elosztott maximális polcterhelés (fémen)	150 kg
Polclap vastagsága	25 mm
Magasságállítás osztása	25 mm
Szerelés kivitelezés	Beakasztható polc
Anyag	horganyzott
Terméknév attribútum	Szélesség 1000 mm
Termék fajtája	Döntött polclapos polc

Tartozék

Ferde polclap, horganyzott Mélység 500 mm	990610 500
Rögzítő talp	990852